


AC327A



應用於氣動四分之一迴轉致動器的**AS-Interface**雙感測器

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D



產品特徵

感應距離	[mm]	4
尺寸	[mm]	55 x 60 x 35

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 260
防護等級		III

監控範圍


感應距離	[mm]	4
工作距離目標凸輪	[mm]	74

AC327A



應用於氣動四分之一迴轉致動器的**AS-Interface**雙感測器

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...50
外殼防護等級		IP 5x; (如果該產品在易爆區域外使用: IP 67)
認證/測試		
ATEX標記		 II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X
關於ATEX標記的注意事項		僅與防衝擊保護外殼連接
EMC電磁兼容	EN 50295	
AS-i分類		
AS-i版本		2.1
擴展尋址模式		是
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	A.E
機械技術數據		
重量	[g]	783.5
尺寸	[mm]	55 x 60 x 35
材質		外殼: PBT 橘黃色; 擋板: PC 黑色; 防衝擊保護外殼: 不鏽鋼
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		防衝擊保護外殼
		安裝板: 1
		內六角頭螺絲: 2 x M5 x 35
注釋		
注釋		如果總負載電流超過100 mA, 那麼所有的輸出不允許同時設定。
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插座		
連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 不鏽鋼		
		
連接		
Ausgänge		
2	開關輸出 2 +	
3	外部電源 -	
4	開關輸出 1 +	
1, 5	nicht belegt	

AC327A



應用於氣動四分之一迴轉致動器的**AS-Interface**雙感測器

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 不鏽鋼



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -