


AC5010



AS interface 模塊的下部模塊

EMS-Base FC Addressing socket



電氣數據	
工作電壓	[M] 26.5...31.6 DC
輸出	
電氣設計	AS-i
繼電器介面容量	< 2 A
工作條件	
環境溫度	[°C] -25...85
外殼防護等級	IP 67; (取決於使用的上部部件: IP 20 / IP 65 / IP 67)
AS-i分類	
AS-i編址	編址插座
機械技術數據	
重量	[g] 59.5
安裝方式	DIN軌道和儀表盤的安裝
尺寸	[mm] 45 x 80 x 20
材質	PBT
注釋	
包裝單位	1 件數
電氣連接	

模塊下部的接點針：

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：