




AS interface 模塊的下部模塊

EMS-Base FC V2A



- 1 接點插脚
2 標籤



電氣數據

工作電壓	[M]	26.5...31.6 DC
------	-----	----------------

輸出

電氣設計	AS-i
繼電器介面容量	< 2 A

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級	IP 67; (取決於使用的上部部件: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

機械技術數據

重量	[g]	59.7
安裝方式	DIN軌道和儀表盤的安裝	
材質	PBT; 不鏽鋼(1.4305/303)	

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

模塊下部的接點針：

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：