
AC5022

AS interface模塊的下部模塊

EMS-Base FC Address.socket

停產產品 - 存檔登録



1 接地環
2 編址插座

電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
附加電源	[V]	24 DC
輸出		
電氣設計		AS-i
繼電器介面容量		< 2 A
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 67；(取決於使用的上部部件: IP 20 / IP 65 / IP 67)
AS-i分類		
AS-i編址		編址插座
機械技術數據		
安裝方式		DIN軌道和儀表盤的安裝
尺寸	[mm]	45 x 80 x 20
材質		PBT
注釋		
注釋		推薦應用於接地環的插頭套筒: A 2.8 x 0.5德國工業標準46247 下部模塊可以和上部模塊一起使用，其中M12插座的插脚5與功能接地連接(FE)。
包裝單位		1 件數
電氣連接		

模塊下部的接點針：

AC5022

AS interface模塊的下部模塊

EMS-Base FC Address.socket

AS-i扁平電纜的快速安裝技術: