




AS interface 模塊的下部模塊

EMS-BASE RC ST



1 鎖定螺栓

電氣數據

工作電壓	[M]	26.5...31.6 DC
------	-----	----------------

輸出

電氣設計	AS-i
繼電器介面容量	< 4 A

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 65

機械技術數據

重量	[g]	70.5
安裝方式		DIN軌道和儀表盤的安裝
尺寸	[mm]	45 x 82.5 x 33
材質		PBT

附件

附件(可選)	擋板:, 應用於AS-i模塊, AC3000 螺絲接線端子旋入:, AC5007
--------	---

注釋

注釋	應用於T型和十字形的任意型號M20, 可多至4個連接電纜 應用於DIN導軌安裝使用合適的工具(如螺絲刀)將防鬆螺栓向外拉。
----	--

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

螺絲接線端子: ...2.5 mm²