


AC5200



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 4SB IP67



應用	
應用	現場安裝
電氣數據	
工作電壓 [V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準)
每個模塊/插槽最大電流負載 [A]	2; (AS-i: 2; AUX: 2)
附加電源 [V]	15...30 DC; (AUX ; 符合cULus - Class 2標準)
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...70
外殼防護等級	IP 67
認證/測試	
EMC電磁兼容	EN 50295
	IEC 61000-6-2
MTTF [年]	10284
機械技術數據	
重量 [g]	152.5
安裝方式	AS-i扁平電纜連接
材質	PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的
電氣連接	
模塊連接	Flachkabel
附件	
供貨範圍	下部模塊
附件(可選)	保護蓋: M12, E73004

AC5200



具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicLine 4SB IP67

注釋


包裝單位

1 件數

電氣連接

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：；三個方向可能的

連接器： M12



1	AS-i +
2	外部電源 -
3	AS-i -
4	外部電源 +