


AC5204



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 4DI 3DO-Y IP67



應用

應用

現場安裝

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準)
AS-i電流損耗最大值	[mA]	250
當前負載總數最大值	[A]	3
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 3
---------	---------------------

輸入

數字輸入數	4
數字輸入輸入電路	PNP
輸入感測器電源	AS-i
電源	[V] 18...30; (經由扁形電纜)
輸入電流負載最大值	[mA] 200
輸入電流高	[mA] 6...10
輸入電流低	[mA] 0...2
開關級別高	[V] > 11
數字輸入保護短路	是

輸出

數字輸出數量	3
--------	---

AC5204



具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicLine 4DI 3DO-Y IP67

電路		PNP					
電壓範圍DC		[V]	15...30; (根據PELV標準; 經由扁形電纜)				
每個輸出最大電流負載		[mA]	1000; (採用種類DC-13(電磁鐵控制)：20 W (IEC 60947-5-1))				
短路保護			是				
電流單獨的			是				
緻動器電源輸出			AUX				
工作條件							
環境溫度		[°C]	-25...70				
外殼防護等級			IP 67				
認證/測試							
EMC電磁兼容			EN 50295				
			IEC 61000-6-2				
MTTF		[年]	162				
AS-i分類							
AS-i版本			2.11; 3.0				
AS-i編址			編址插座				
擴展尋址模式			是				
AS-i主站配置文件			M2; M3; M4				
AS-i Profil			S-7.A.E				
AS-i I/O配置		[hex]	7				
AS-i ID代碼		[hex]	A.E				
數據位			數據位	D0	D1	D2	D3
			輸入	1	2	3	4
			插座	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
			插腳	4	2 4	4	2 4
			輸出	1	2	3	-
			插座	O-1/2	O-1/2 O-2	O-3	-
			插腳	4	2 4	4	-
機械技術數據							
重量		[g]	274.1				
安裝方式			AS-i扁平電纜連接				
材質			PA; 穿刺接點：CuSn6 鍍鎳及鍍錫的				
顯示器/操作件							
顯示			操作	LED, 綠色			
			故障	LED, 紅色			
			功能	LED, 黃色			
電氣連接							
模塊連接			扁形電纜				
附件							
供貨範圍			下部模塊				
附件(可選)			保護蓋：M12, E73004				




注釋	
注釋	輸入和輸出不允許連接電流。
	請勿將以下任何一點連接到外部電位：
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	連接件與AS-i電纜電流連接。
包裝單位	1 件數

電氣連接

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：；三個方向可能的

電氣連接 - 輸入

連接





具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊


ClassicLine 4DI 3DO-Y IP67

連接器：M12

輸入	
插座 I-1/2	
1	感測器電源 L+
2	數據輸入 2
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 1
5	不接線
插座 I-2	
1	感測器電源 L+
2	不接線
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 2
5	不接線
插座 I-3/4	
1	電源 L+
2	數據輸入 4
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 3
5	不接線
插座 I-4	
1	感測器電源 L+
2	不接線
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 4
5	不接線

電氣連接 - 輸出

連接





具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊
ClassicLine 4DI 3DO-Y IP67

連接器： M12

	輸出
	插座 O-1/2
1	不接線
2	開關輸出 2
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 1
5	不接線
	插座 O-2
1	不接線
2	不接線
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 2
5	不接線
	插座 O-3
1	不接線
2	不接線
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 3
5	不接線