

AC5218



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 2AO C IP67



產品特徵

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 2
---------	-----------

應用

應用	現場安裝
----	------

電氣數據

工作電壓	[V]	18...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	50
反相保護		是
附加電源	[V]	16...30 DC; (AUX)

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 2
---------	-----------

輸出

類比輸出數量		2; (連接2線制、3線制和4線制緻動器)
類比電流輸出	[mA]	4...20
最大額定電流負載壓降	[V]	10
類比輸出分辨率		12 bit

精度/偏差

測量誤差	[終值的百分比]	0,5
------	----------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...70
存儲溫度	[°C]	-25...70
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 2AO C IP67

海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級		IP 67
污染度		2
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[年]	125
UL認證	電源	Class 2
AS-i分類		
AS-i版本		2.11; 3.0
擴展尋址模式		否
AS-i主站配置文件		M3; M4
AS-i Profil		S-7.3.5
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	3.5
AS-i認證		124001
機械技術數據		
重量	[g]	183
材質		PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的
顯示器/操作件		
顯示	類比信號	LED, 黃色 通道 AO1...AO2
	操作	LED, 綠色 AS-i, AUX
	故障	LED, 紅色
電氣連接		
模塊連接		扁形電纜
附件		
供貨範圍		下部模塊
附件(可選)		保護蓋: M12, E73004
注釋		
注釋	AS-i和AUX之間及AS-i和類比輸出之間電路是分離。	
	插針1和3的緻動器電源可給致動器供電。	
	經由外部連接可實現3線連接。	
包裝單位		1 件數

AC5218




具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicLine 2AO C IP67

電氣連接

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：；三個方向可能的

連接器：M12; 編碼：A



1	類比輸出 致動器電源 + 24 V
2	類比輸出 AO +
3	致動器電源 0 V
4	類比輸出 AO -
5	功能接地 FE