


AC5224



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67



應用	
應用	現場安裝
電氣數據	
工作電壓 [V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準)
AS-i電流損耗最大值 [mA]	250
當前負載總數最大值 [A]	0.2
Watchdog集成看門狗電路	是
總的輸入/輸出	
輸入和輸出總數	數字輸入數: 2; 數字輸出數量: 2
輸入	
數字輸入數	2
數字輸入輸入電路	PNP
輸入感測器電源	AS-i
電源 [V]	18...30
輸入電流負載最大值 [mA]	200; (應用於所有輸入及輸出的電流負載: 200 mA)
輸入電流高 [mA]	6...10
輸入電流低 [mA]	0...2
開關級別高 [V]	> 11
數字輸入保護短路	是
輸出	
數字輸出數量	2
電路	PNP

AC5224



具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

電壓範圍DC		[V]	18...30				
每個輸出最大電流負載		[mA]	200; (應用於所有輸入及輸出的電流負載: 200 mA)				
短路保護			是				
電流單獨的			否				
緻動器電源輸出			AS-i				
工作條件							
環境溫度		[°C]	-25...70				
外殼防護等級			IP 67				
認證/測試							
EMC電磁兼容			EN 50295				
			IEC 61000-6-2				
MTTF		[年]	318				
AS-i分類							
AS-i版本			2.11; 3.0				
AS-i編址			編址插座				
擴展尋址模式			是				
AS-i主站配置文件			M2; M3; M4				
AS-i Profil			S-B.A.E				
AS-i I/O配置		[hex]	B				
AS-i ID代碼		[hex]	A.E				
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3	
		輸入	-	-	3	4	
		插座	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4	
		插腳	-	-	4	2 4	
		輸出	1	2	-	-	
		插座	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-	
		插腳	4	2 4	-	-	
機械技術數據							
重量		[g]	155.95				
材質			PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的				
顯示器/操作件							
顯示		操作				LED, 綠色	
		故障				LED, 紅色	
		功能				LED, 黃色	
電氣連接							
模塊連接			扁形電纜				
附件							
供貨範圍			下部模塊				
附件(可選)			保護蓋: M12, E73004				
注釋							
包裝單位			1 件數				




電氣連接

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：；三個方向可能的

電氣連接 - 輸入

連接




連接器：M12

輸入	
插座 I-3/4	
1	感測器電源 L+
2	數據輸入 4
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 3
5	不接線
插座 I-4	
1	感測器電源 L+
2	不接線
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 4
5	不接線



電氣連接 - 輸出

連接



連接器：M12

	輸出
	插座 O-1/2
1	不接線
2	開關輸出 2
3	電壓 L -
4	開關輸出 1
5	不接線
	插座 O-2
1	不接線
2	不接線
3	電壓 L -
4	開關輸出 2
5	不接線