


AC5233



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B



應用	
設計	僅應用於具AS-i主機的運行，主機行規M4
應用	現場安裝
電氣數據	
工作電壓 [V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準)
AS-i電流損耗最大值 [mA]	50
當前負載總數最大值 [A]	4
Watchdog集成看門狗電路	是
總的輸入/輸出	
輸入和輸出總數	數字輸出數量: 4
輸出	
數字輸出數量	4
電路	PNP
電壓範圍DC [V]	15...30; (根據PELV標準; 經由扁形電纜)
每個輸出最大電流負載 [mA]	2000; (採用種類DC-13(電磁鐵控制): 40 W (IEC 60947-5-1))
短路保護	是
電流單獨的	是
緻動器電源輸出	AUX
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...70
外殼防護等級	IP 67

AC5233



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B


認證/測試					
EMC電磁兼容	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
AS-i分類					
AS-i版本	3.0				
AS-i編址	編址插座				
擴展尋址模式	是				
AS-i主站配置文件	M4				
AS-i Profil	S-7.A.7				
AS-i I/O配置 [hex]	7				
AS-i ID代碼 [hex]	A.7				
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	輸出	1	2	3	4
	插座	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
	插腳	4	2 4	4	2 4
機械技術數據					
重量 [g]	183				
安裝方式	AS-i扁平電纜連接				
材質	PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍銀及鍍錫的				
顯示器/操作件					
顯示	操作	LED, 綠色			
	故障	LED, 紅色			
	功能	LED, 黃色			
電氣連接					
模塊連接	扁形電纜				
附件					
供貨範圍	下部模塊				
附件(可選)	保護蓋: M12, E73004				
注釋					
包裝單位	1 件數				



電氣連接

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：；三個方向可能的

連接



連接器：M12

輸出	
	插座 O-1/2
1	不接線
2	開關輸出 2
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 1
5	不接線
	插座 O-2
1	不接線
2	不接線
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 2
5	不接線
	插座 O-3/4
1	不接線
2	開關輸出 4
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 3
5	不接線
	插座 O-4
1	不接線
2	不接線
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 4
5	不接線