
AC5237

具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

停產產品 - 存檔登録



電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	290
當前負載總數最大值	[A]	4
Watchdog集成看門狗電路		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 4
輸入		
數字輸入數		4;（雙向的）
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	18...30;（經由扁形電纜）
輸入電流負載最大值	[mA]	240
輸入電流高	[mA]	6...10
輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是
輸出		
電氣設計		AS-i
數字輸出數量		4

AC5237

具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

電路		PNP
電壓範圍DC	[V]	15...30; (根據PELV標準; 經由扁形電纜)
每個輸出最大電流負載	[mA]	2000; (採用種類DC-13(電磁鐵控制): 40 W (IEC 60947-5-1))
短路保護		是
電流單獨的		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...50
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容		EN 50295
		IEC 61000-6-2
AS-i分類		
AS-i版本		3.0
AS-i編址		編址插座
擴展尋址模式		是
AS-i Profil		S-7.A.7
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	A.7

數據位

數據位	D0	D1	D2	D3
輸入	1	2	3	4
插座	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
插脚	4	2 4	4	2 4
輸出	1	2	3	4
插座	O-1/2	O-1/2 O2	O-3/4	O-3/4 O-4
插脚	4	2 4	4	2 4

機械技術數據		
重量	[g]	307
安裝方式		AS-i扁平電纜連接
材質		PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的
顯示器/操作件		

顯示

操作	LED, 綠色
故障	LED, 紅色
功能	LED, 黃色

附件	
供貨範圍	下部模塊
附件(可選)	保護蓋: M12, E73004
注釋	
注釋	輸入和輸出不允許連接電流 。
	請勿將以下任何一點連接到外部電位 :
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	連接件與AS-i電纜電流連接 。
	按照cULus工作電壓″電源級2"
包裝單位	1 件數

AC5237

具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊


ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

電氣連接

AS-i扁平電纜的快速安裝技術:；三個方向可能的

電氣連接 - 輸入

連接



連接器: 4 x M12

1	感測器電源 L+
3	感測器電源 L-


AC5237

具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊


ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

電氣連接 - 輸出

連接



連接器: 4 x M12; 編碼: A



3	外部電源 -
4	開關輸出 +