


# AC5245



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 4DI IP67



| 應用          |          |                                       |
|-------------|----------|---------------------------------------|
| 應用          | 現場安裝     |                                       |
| 電氣數據        |          |                                       |
| 工作電壓        | [V]      | 26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準) |
| AS-i電流損耗最大值 | [mA]     | 250                                   |
| 總的輸入/輸出     |          |                                       |
| 輸入和輸出總數     | 數字輸入數: 4 |                                       |
| 輸入          |          |                                       |
| 數字輸入數       |          | 4                                     |
| 數字輸入輸入電路    |          | PNP                                   |
| 輸入感測器電源     |          | AS-i                                  |
| 電源          | [V]      | 18...30                               |
| 輸入電流負載最大值   | [mA]     | 200                                   |
| 輸入電流高       | [mA]     | 6...10                                |
| 輸入電流低       | [mA]     | 0...2                                 |
| 開關級別高       | [V]      | > 11                                  |
| 數字輸入保護短路    |          | 是                                     |
| 工作條件        |          |                                       |
| 環境溫度        | [°C]     | -25...70                              |
| 外殼防護等級      |          | IP 67                                 |



## 具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 4DI IP67

| 認證/測試       |  |                                |     |         |     |     |
|-------------|--|--------------------------------|-----|---------|-----|-----|
| EMC電磁兼容     |  | EN 50295                       |     |         |     |     |
|             |  | IEC 61000-6-2                  |     |         |     |     |
| MTTF        |  | [年]                            |     | 406     |     |     |
| AS-i分類      |  |                                |     |         |     |     |
| AS-i版本      |  | 2.11; 3.0                      |     |         |     |     |
| AS-i編址      |  | 編址插座                           |     |         |     |     |
| 擴展尋址模式      |  | 是                              |     |         |     |     |
| AS-i主站配置文件  |  | M2; M3; M4                     |     |         |     |     |
| AS-i Profil |  | S-0.A.E                        |     |         |     |     |
| AS-i I/O配置  |  | [hex]                          |     | 0       |     |     |
| AS-i ID代碼   |  | [hex]                          |     | A.E     |     |     |
| 數據位         |  | 數據位                            | D0  | D1      | D2  | D3  |
|             |  | 輸入                             | 1   | 2       | 3   | 4   |
|             |  | 插座                             | I-1 | I-2     | I-3 | I-4 |
|             |  | 插腳                             | 4   | 4       | 4   | 4   |
| 機械技術數據      |  |                                |     |         |     |     |
| 重量          |  | [g]                            |     | 173     |     |     |
| 安裝方式        |  | AS-i扁平電纜連接                     |     |         |     |     |
| 材質          |  | PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的         |     |         |     |     |
| 顯示器/操作件     |  |                                |     |         |     |     |
| 顯示          |  | 操作                             |     | LED, 綠色 |     |     |
|             |  | 故障                             |     | LED, 紅色 |     |     |
|             |  | 功能                             |     | LED, 黃色 |     |     |
| 電氣連接        |  |                                |     |         |     |     |
| 模塊連接        |  | 扁形電纜                           |     |         |     |     |
| 附件          |  |                                |     |         |     |     |
| 供貨範圍        |  | 下部模塊                           |     |         |     |     |
| 附件(可選)      |  | 保護蓋: M12, E73004               |     |         |     |     |
| 注釋          |  |                                |     |         |     |     |
| 注釋          |  | 請勿將以下任何一點連接到外部電位:              |     |         |     |     |
|             |  | I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4 |     |         |     |     |
|             |  | 連接件與AS-i電纜電流連接。                |     |         |     |     |
| 包裝單位        |  | 1 件數                           |     |         |     |     |




具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊  
ClassicLine 4DI IP67

電氣連接

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：；三個方向可能的

連接器： M12; 編碼： A



|   |          |
|---|----------|
|   | 輸入       |
| 1 | 感測器電源 L+ |
| 2 | 不接線      |
| 3 | 感測器電源 L- |
| 4 | 數據輸入     |
| 5 | 不接線      |