

AC5290



具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67



應用		
應用		現場安裝
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準)
AS-i電流損耗最大值	[mA]	30
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數: 4
輸入		
數字輸入數		4
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AUX
電源	[V]	20...30; (經由扁形電纜)
輸入電流負載最大值	[mA]	1000
輸入電流高	[mA]	6...10
輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67


認證/測試						
EMC電磁兼容		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[年]		225		
AS-i分類						
AS-i版本		2.11; 3.0				
AS-i編址		編址插座				
擴展尋址模式		是				
AS-i主站配置文件		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-0.A.E				
AS-i I/O配置		[hex]		0		
AS-i ID代碼		[hex]		A.E		
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3
		輸入	1	2	3	4
		插座	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		插腳	4	2 4	4	2 4
參數位		參數位	名稱			
		P0	不接線			
		P1	外圍故障指示	: 1	已啟用	* / 0 無效
		P2	不接線			
		P3	不接線			
機械技術數據						
重量		[g]		173		
安裝方式		AS-i扁平電纜連接				
材質		PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的				
顯示器/操作件						
顯示		操作			LED, 綠色 電壓 AUX > 7 V	
		故障			LED, 紅色 AUX 15 V ± 2 V	
		功能			LED, 黃色	
電氣連接						
模塊連接		扁形電纜				
附件						
供貨範圍		下部模塊				
附件(可選)		保護蓋: M12, E73004				
注釋						
包裝單位		1 件數				



電氣連接

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：；三個方向可能的

連接



連接器：M12

輸入	
插座 I-1/2	
1	感測器電源 L+
2	數據輸入 2
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 1
5	不接線
插座 I-2	
1	感測器電源 L+
2	不接線
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 2
5	不接線
插座 I-3/4	
1	電源 L+
2	數據輸入 4
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 3
5	不接線
插座 I-4	
1	感測器電源 L+
2	不接線
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 4
5	不接線