


AC5292



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 4DI-Y AUX 3DO-Y



應用

應用

現場安裝

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準)
AS-i電流損耗最大值	[mA]	30
當前負載總數最大值	[A]	3
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 3
---------	---------------------

輸入

數字輸入數		4
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AUX
電源	[V]	20...30; (經由扁形電纜)
輸入電流負載最大值	[mA]	1000
輸入電流高	[mA]	6...10
輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是

輸出

數字輸出數量	3
--------	---



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 4DI-Y AUX 3DO-Y


電路		PNP				
電壓範圍DC		20...30; (根據PELV標準; 經由扁形電纜)				
每個輸出最大電流負載		1000; (採用種類DC-13(電磁鐵控制): 20 W (IEC 60947-5-1))				
短路保護		是				
電流單獨的		是				
緻動器電源輸出		AUX				
工作條件						
環境溫度		-25...70				
外殼防護等級		IP 67				
認證/測試						
EMC電磁兼容		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		166				
AS-i分類						
AS-i版本		2.11; 3.0				
AS-i編址		編址插座				
擴展尋址模式		是				
AS-i主站配置文件		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-7.A.E				
AS-i I/O配置		7				
AS-i ID代碼		A.E				
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3
		輸入	1	2	3	4
		插座	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		插腳	4	2 4	4	2 4
		輸出	1	2	3	4
		插座	O-1/2	O-1/2 O2	O-3	-
		插腳	4	2 4	4	-
參數位		參數位	名稱			
		P0	不接線			
		P1	外圍故障指示	: 1	已啟用	* / 0 無效
		P2	不接線			
		P3	不接線			
機械技術數據						
重量		289.5				
安裝方式		AS-i扁平電纜連接				
材質		PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的				
顯示器/操作件						
顯示		操作			LED, 綠色 電壓 AUX > 7 V	
		故障			LED, 紅色 AUX 15 V ± 2 V	
		功能			LED, 黃色	
電氣連接						
模塊連接		扁形電纜				



具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicLine 4DI-Y AUX 3DO-Y

附件	
供貨範圍	下部模塊
附件(可選)	保護蓋: M12, E73004
注釋	
包裝單位	1 件數
電氣連接	
AS-i扁平電纜的快速安裝技術: ; 三個方向可能的	
電氣連接 - 輸入	
連接	






連接器：M12

輸入	
插座 I-1/2	
1	感測器電源 L+
2	數據輸入 2
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 1
5	不接線
插座 I-2	
1	感測器電源 L+
2	不接線
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 2
5	不接線
插座 I-3/4	
1	電源 L+
2	數據輸入 4
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 3
5	不接線
插座 I-4	
1	感測器電源 L+
2	不接線
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 4
5	不接線

電氣連接 - 輸出

連接





具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊
ClassicLine 4DI-Y AUX 3DO-Y

連接器： M12

輸出	
插座 O-1/2	
1	不接線
2	開關輸出 2
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 1
5	不接線
插座 O-2	
1	不接線
2	不接線
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 2
5	不接線
插座 O-3	
1	不接線
2	不接線
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 3
5	不接線