


AC9240



AS-Interface 模塊

MODULE ASI PG7/9 4E 200M

停產產品 - 存檔登錄



1 6 輸出 帶PG電纜插接式接頭



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 240
反相保護		是
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 4
---------	----------

輸入

數字輸入數		4
輸入感測器電源		AS-i / AUX
電源	[V]	20...30
輸入電流負載最大值	[mA]	200
輸入電流高	[mA]	> 5
輸入電流低	[mA]	< 1.5
開關級別高	[V]	> 10
數字輸入保護短路		是

輸出

電氣設計	AS-i
電路	PNP
短路保護	是

AC9240



AS-Interface模塊

MODULE ASI PG7/9 4E 200M

電流單獨的		是	
工作條件			
環境溫度		[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 68	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	
AS-i分類			
AS-i Profil		S-0.0	
AS-i I/O配置		[hex]	0
AS-i ID代碼		[hex]	0
機械技術數據			
材質		PA	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	LED, 黃色
		操作	LED, 綠色
附件			
附件(可選)		PG電纜插接式接頭: 2 x PG9	
		PG電纜插接式接頭: 4 x PG7	
注釋			
包裝單位		1 件數	