


AL1202



具Profinet介面的IO-Link主機

IO-Link Master PL PN 8P IP67



應用

應用	應用於實地應用的I/O模塊
菊花鏈功能	電源；現場總線接口

電氣數據

工作電壓	[V]	20...30 DC; (US ; 按照SELV/PELV)
電流損耗	[mA]	300...3900; (US)
防護等級		III
附加電源	[V]	20...30 DC; (UA)

致動器電源UA

當前負載總數最大值	[A]	3.6
-----------	-----	-----



具Profinet介面的IO-Link主機

IO-Link Master PL PN 8P IP67

感測器電源US		
當前負載總數最大值	[A]	3.6
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		12; (可配置)
輸入和輸出總數		數字輸入數: 12; 數字輸出數量: 8
輸入		
數字輸入數		12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
開關級別高	[V]	11...30
開關級別低	[V]	0...5
數字輸入保護短路		是
輸出		
數字輸出數量		8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
每個輸出最大電流負載	[mA]	300
短路保護		是
介面		
通信接口		Ethernet; IO-Link
Ethernet - PROFINET		
傳輸標準		100Base-TX
傳輸率		100 MBit/s
協議		PROFINET
出廠設定		IP地址: 0.0.0.0
		子網路遮罩: 0.0.0.0
		gateway IP address: 0.0.0.0
		MAC address: 參見型號標示
接口說明		CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)
		Netload Class III
		SNMP (Simple Network Management Protocol)
		MRP (Media Redundancy Protocol)
		支持的網路拓撲: 線
		環
IO-Link Master		
傳遞類型		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
端口數量等級A		4
端口數量等級B		4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
存儲溫度	[°C]	-25...85
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90
外殼防護等級		IP 65; IP 66; IP 67
防護等級 (NEMA 250)		6P
污染度		2
化學介質	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA



具Profinet介面的IO-Link主機

IO-Link Master PL PN 8P IP67

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	
抗震	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF [年]		63

機械技術數據		
重量 [g]		409.5
材質	外殼: PA 橘黃色; 插座: 黃銅 鍍鎳的	
密封材質	FKM	

注釋		
注釋	其它信息請您參見使用說明書	
包裝單位	1 件數	

電氣連接 - Ethernet

連接器: M12; 編碼: D; 密封圈: FKM




IN / OUT X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	不接線

電氣連接 - 製程連接

連接器: M12; 編碼: A; 密封圈: FKM



IO-Link Port Class A X01...X04

1	感測器電源 (US) L+
2	數字輸入
3	感測器電源 (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	不接線



具Profinet介面的IO-Link主機

IO-Link Master PL PN 8P IP67

IO-Link Port Class B X05...X08

1	感測器電源 (US) L +
2	致動器電源 (UA) L+
3	感測器電源 (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	致動器電源 (UA) L-

電氣連接 - 電源 IN

連接器：M12; 編碼：T




X31

1	+ 24 V DC (US) 棕色
2	GND (UA) 白色
3	GND (US) 藍色
4	+ 24 V DC (UA) 黑色

電氣連接 - 電源 OUT

連接器：M12; 編碼：T; 密封圈：FKM



X32

1	+ 24 V DC (US) 棕色
2	GND (UA) 白色
3	GND (US) 藍色
4	+ 24 V DC (UA) 黑色