


# ANT860



## RFID UHF天線

DTRUHF\_AGRWKOTN04



電氣數據		
工作頻率	[MHz]	865...868 (ETSI); (印度: 865...867 MHz)
無線接線		1; (TNC插座)
極化		圓極化
發射器功率ERP	[mW]	1995
天線增益	[dB]	8.5
阻抗	[Ω]	50
監控範圍		
孔徑角	[°]	65
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...70
存儲溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	2395.5
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	300 x 300 x 79
材質		外殼: 鋁; TNC插座: 黃銅/PTFE; 保護板: 塑膠;
注釋		
包裝單位		1 件數