


DF1100



電子斷路器的電源供應模組

Fuse/Standard/24VDC/Module



- 1 標籤
- 2 插接式端 開關輸出 13/14
- 3 推入式終端 0 V
- 4 推入式終端 24 V DC



電氣數據

工作電壓	[V]	按照SELV/PELV
額定電壓DC	[V]	24
輸入電壓DC	[V]	19.2...30
防護等級		III
反相保護		是
斷電保持時間(額定電壓24 V DC)	[ms]	10
輸入電流(額定電壓24 V DC)	[A]	40
閉路電流	[mA]	10

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
存儲溫度	[°C]	-40...70
外殼防護等級		IP 20; (前面的)
污染度		2

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-6-3	干擾輻射
	EN 61000-6-2	抗擾度

機械技術數據

重量	[g]	67
尺寸	[mm]	80 x 12.5 x 98

電氣連接

插接式端:

DF1100



電子斷路器的電源供應模組

Fuse/Standard/24VDC/Module

接觸杆/條:

連接

