

# DF2100




電子斷路器的電源供應模組

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: DF2101

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



- 1 標籤
- 2 狀態 LED
- 3 插接式端 IO-Link
- 4 插入式終端 0 V
- 5 插入式終端 24 V DC



## 電氣數據

工作電壓	[M]	按照SELV/PELV
額定電壓DC	[M]	24
輸入電壓DC	[M]	19.2...30
防護等級		III
反相保護		是
斷電保持時間(額定電壓24 V DC)	[ms]	10
輸入電流(額定電壓24 V DC)	[A]	40
閉路電流	[mA]	10

## 介面

通信接口		IO-Link
處理周期最小值	[ms]	650

## 工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
存儲溫度	[°C]	-40...70
外殼防護等級		IP 20; (前面的)
污染度		2

# DF2100



電子斷路器的電源供應模組

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-6-3	干擾輻射
	EN 61000-6-2	抗擾度
機械技術數據		
重量	[g]	72.5
尺寸	[mm]	80 x 12.5 x 98
顯示器/操作件		
顯示	狀態	1 x LED, 紅/綠/橙
電氣連接		
插接式端:		
接觸杆/條:		
連接		

