


DF3110



適應用於接地電位的分配模塊

Pot.Module GND/10x 2.5mm²



- 1 標籤
- 2 推入式終端 24 V DC



應用		
設計	電勢模塊 GND (10 x 2,5 mm²)	
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...30 DC
額定電壓DC	[V]	24
防護等級		III
負載電流最大值	[A]	20
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
存儲溫度	[°C]	-40...70
外殼防護等級		IP 20
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-6-3	干擾輻射
	EN 61000-6-2	抗擾度
機械技術數據		
重量	[g]	62.5
安裝方式		DIN軌道安裝
安裝說明		可並行排列安裝
尺寸	[mm]	80 x 12.5 x 98.5

DF3110



適應用於接地電位的分配模塊

Pot.Module GND/10x 2.5mm²

電氣連接

插接式端：

連接

