


DI5021



應用於速度監控的精巧型估算單位

DIA3010-YPKG



1 電位計



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常閉
感應距離 [mm]	10
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 80

應用

應用	簡易估算低速的旋轉及直線運動；鎖定
----	-------------------

電氣數據

額定電壓DC [V]	10...36
電流損耗 [mA]	< 20
防護等級	III
反相保護	是

輸出

輸出數量	1
電氣設計	PNP
輸出功能	常閉
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關輸出短暫的電流負載 [mA]	250
短路保護	是
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	10
檢測距離可設	否
工作距離 [mm]	0...8.1

測量/設定範圍

設定範圍 [Imp/min]	5...3600
測量原理	電感式



應用於速度監控的精巧型估算單位

DIA3010-YPKG

精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯	[Sr的百分比]	10
反應時間		
啟動延遲		[s]5
阻尼頻率最大值		[Imp/min]18000
軟體/編程		
開關點調整		多匝電位計
工作條件		
環境溫度		[°C]-25...80
存儲溫度		[°C]-25...80
外殼防護等級		IP 65; IP 67
認證/測試		
MTTF		[年]656
機械技術數據		
重量		[g]283.58
外殼		螺紋結構
安裝		齊平安裝
尺寸		[mm]M30 x 1.5 / L = 80
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		黃銅 特殊鍍層; PA; TPE-U
旋緊扭矩		[Nm]50
顯示器/操作件		
顯示		開關狀態1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2

DI5021



應用於速度監控的精巧型估算單位

DIA3010-YPKG

電氣連接

電纜: 2 m, PUR; 3 x 0.5 mm²

連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色