

DL2003




速度監視器

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: DL2503

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



- 1 LCD顯示螢幕
- 2 編程按鈕
- 3 LED



產品特徵

外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼
尺寸 [mm]	78 x 45 x 120

應用

應用	應用於類比標準信號的2通道限位繼電器
----	--------------------

電氣數據

額定電壓AC [V]	110...240
額定電壓DC [V]	27
額定電壓公差 [%]	< 10
額定電壓公差2 [%]	20...10
額定頻率AC [Hz]	50...60
消耗功率 [W]	5

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...60
外殼防護等級	IP 50
防護等級接線端子	IP 20

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61010: 1993 + A2: 1995	
	EMV 89/336/EWG	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

DL2003



速度監視器

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

機械技術數據		
重量	[g]	0.354
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
尺寸	[mm]	78 x 45 x 120
材質		塑膠

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 綠色
		LCD顯示螢幕

電氣連接	
雙室接線端子: 2 x ...2.5 mm ² ; AWG 14	

1	24 V DC 連接電壓 (L-)
2	24 V DC 連接電壓 (L+)
3	供電 晶體管輸出 (L+)
4	類比輸入 GND
5	類比輸入 In1 (0/4...20 mA)
6	類比輸入 In2 (0/4...20 mA)
7	AC 連接電壓 (L1)
8	AC 連接電壓 (N)
9	不接線
10	24 V DC 感測器電源 (L+)
11	24 V DC 感測器電源 (L-)
12	晶體管輸出 信號監測 pnp
13	繼電器 Out1 常規
14	繼電器 Out1 常開
15	繼電器 Out1 常閉
16	晶體管輸出 Out1 pnp
17	繼電器 1/2 pnp (+ 24 V DC)
18	復位 1/2 pnp (+ 24 V DC)
19	繼電器 Out2 常規
20	繼電器 Out2 常開
21	繼電器 Out2 常閉
22	類比輸出 Out3 0/4...20 mA (+)
23	類比輸出 Out3 0/4...20 mA (-)
24	晶體管輸出 Out2 pnp