

# DN0501




開關放大器

N605/230VAC/0,8A

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: DN1020

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



## 電氣數據

額定頻率AC	[Hz]	47...63
輸出電壓	[V]	已調整
輸出電壓公差	[%]	5
輸出電壓最小值時的輸出電流 最大值	[A]	0.8
輸出電路的數量		1

## 輸出

短路保護	是
過載保護	是

## 工作條件

環境溫度	[°C]	0...50
外殼防護等級		IP 40

## 機械技術數據

材質	塑膠
----	----

## 顯示器/操作件

顯示	輸出電壓	2 x LED, 綠色
----	------	-------------

## 注釋

包裝單位	1 件數
------	------

# DN0501



開關放大器

N605/230VAC/0,8A

## 電氣連接

接線端子: ...4 mm<sup>2</sup>

## 連接

