

DN1021




開關電源24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: DN1031

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



電氣數據

額定電壓AC	[V]	< 230
額定頻率AC	[Hz]	50...60
輸入電壓範圍AC	[V]	100...240
輸出DC電壓	[V]	24...28
防護等級		I; (IEC 61140)
輸出電壓	[V]	可設定
輸出電壓公差	[%]	2
輸出電壓最小值時的輸出電流 最大值	[A]	2.1
輸出電路的數量		1
剩餘波紋最大值	[mV]	50
效率(額定電壓230 V AC / 50 Hz)	[%]	88.5
Derating降低定額值	[W/K]	1 (60...70 °C)
斷電保持時間(額定電壓230 V AC / 50 Hz)	[ms]	171

輸出

短路保護		是
過載保護		是
DC OK信號的可靠性		24 V DC (30 mA)

工作條件

環境溫度	[°C]	-10...70
外殼防護等級		IP 20

DN1021




開關電源24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
機械技術數據		
重量	[g]	332.4
安裝方式		導軌; (TH35 (EN 60715))
尺寸	[mm]	45 x 83 x 96
材質		PC
顯示器/操作件		
顯示	功能	LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
彈簧卡箍接線端子: ...2.5 mm ²		

連接



- 1 初級
- 2 次級