

# DN2134




開關電源24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

該產品即將/已停產

替代產品：DN4034

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



## 電氣數據

額定電壓AC	[V]	400...500
額定頻率AC	[Hz]	47...63
輸入電壓DC	[V]	450...820
輸入電壓範圍AC	[V]	340...576
輸出DC電壓	[V]	24...28
防護等級		I; (IEC 61140)
開機延遲時間最大值	[ms]	80
開機延遲時間	[s]	< 80
輸出電壓	[V]	可設定
輸出電壓公差	[%]	2
輸出電壓最小值時的輸出電流最大值	[A]	20
輸出電路的數量		1
剩餘波紋最大值	[%]	0.1
Derating降低定額值	[W/K]	12 (60...70 °C)

## 輸出

短路保護		是
過載保護		是

# DN2134



## 開關電源24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

工作條件		
環境溫度	[°C]	0...70
外殼防護等級		IP 20
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-3-2	
MTTF	[年]	58
機械技術數據		
重量	[g]	1810.6
安裝方式		導軌：(TH35 (EN 60715))
材質		鋁
顯示器/操作件		
顯示	輸出電壓	LED, 綠色
	超載	LED, 紅色
	短路	LED, 紅色 閃爍
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
接線端子座：1.5...6 mm <sup>2</sup>		
連接		
<p>① ⏚ L1 L2 L3 3 x 400...500 V AC</p> <p>② + + - - 24 V DC</p>		