


DP1603

繼電器適配器
Relais Adapter/2xNO



產品特徵		
輸出功能		常開
尺寸	[mm]	63 x 30 x 24
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...30 DC; ((在潮濕環境中: 18...28 V); 按照SELV/PELV)
額定電壓DC	[V]	24
電流損耗	[mA]	< 10
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數: 2; 繼電器輸出數: 2
輸入		
數字輸入數		2; (第3類(符合IEC 61131-2標準))
數字輸入輸入電路		PNP
輸出		
電壓範圍DC	[V]	0...32; (按照SELV/PELV)
電壓範圍AC	[V]	0...20; ((在潮濕環境中: 0...16 V); 按照SELV/PELV)
輸出功能		常開
每個輸出最大電流負載	[mA]	1000
繼電器輸出數		2
開關頻率AC	[Hz]	1
開關頻率DC	[Hz]	1
開關頻率注意事項	[Hz]	無容性負載

DP1603



繼電器適配器

Relais Adapter/2xNO

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
注意環境溫度		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
存儲溫度	[°C]	-25...70
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (線性遞減至50 % (40 °C) 非凝結)
海拔高度最大值	[m]	4000
外殼防護等級		IP 67
污染度		2; (安裝前及更換設備時)
認證/測試		
MTTF	[年]	942
機械技術數據		
重量	[g]	82.2
重量(不含附件和包裝材質)	[g]	35
尺寸	[mm]	63 x 30 x 24
材質		外殼: PA
附件		
附件(可選)		安裝夾
注釋		
注釋		其它信息請您參見使用說明書
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		
連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A		
		
1: L+		
2: IN1	DI1	
3: L-		
4: IN2	DI2	

DP1603



繼電器適配器

Relais Adapter/2xNO

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A



1: L1 / L+	電源電壓 輸出
2: OUT1	NO1
3: n.c.	
4: OUT2	NO2
5: n.c.	