


DP1223



轉換器IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V



1 : LED



產品特徵

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 2
通信接口	IO-Link

電氣數據

工作電壓	[V]	18...30 DC; (按照SELV/PELV)
額定電壓DC	[V]	24
電流損耗	[mA]	300
當前負載總數最大值	[A]	0.2

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 2
---------	-----------

輸出

類比輸出數量		2
類比電壓輸出	[V]	0...10
負載電阻最小值	[Ω]	3000
精密類比輸出	[%]	0,25

介面

通信接口	IO-Link
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision	1.1
SDCI標準	IEC 61131-9

DP1223



轉換器IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V


外形	Smart Sensor	
SIO模式	否	
必需的mater port type	A/B	
類比製程數據	2	
處理周期最小值 [ms]	3.6	
IO-Link process data (cyclical)	功能	位長
	設備狀態	4
	電壓 - 輸出1	16
	電壓 - 輸出2	16
IO-Link功能（ 非週期性 ）	應用特定標籤	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	614
工作條件		
環境溫度 [°C]	-25...70	
注意環境溫度	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
存儲溫度 [°C]	-25...70	
允許最大的相對空氣濕度 [%]	90; （線性遞減至50 % (40 °C) 非凝結）	
海拔高度最大值 [m]	4000	
外殼防護等級	IP 67	
污染度	2	
認證/測試		
MTTF [年]	432	
機械技術數據		
重量 [g]	91	
材質	外殼： PA	
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
	類比輸出	2 x LED, 黃色
附件		
附件(可選)	安裝夾	
注釋		
注釋	其它信息請您參見使用說明書	
包裝單位	1 件數	



轉換器IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

電氣連接 - 插座



1:	L+
2:	0...10 V 類比輸出 2
3:	L-
4:	0...10 V 類比輸出 1
5:	不接線

電氣連接 - 插頭



1:	L+
2:	不接線
3:	L-
4:	C/Q IO-Link