


DTE964

精巧型RFID設備

DTRUHFA HLRWETUS04



- 1 LED 操作狀態
- 2 LED顯示 現場總線接口
- 3 安裝螺紋 M4 最長插入深度 15mm

應用

無線電核準

日本

電氣數據

工作電壓	[V]	19.2...28.8 DC
電流損耗	[mA]	500
消耗功率	[W]	8.6
防護等級		III
工作頻率	[MHz]	916,8...920,4
RFID標準		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
傳輸功率EIRP	[mW]	200; (最大值: 250 mW)

輸出

每個輸出最大電流負載	[mA]	100; (max.)
------------	------	-------------

介面

通信接口	Ethernet
------	----------

Ethernet - TCP/IP

協議	TCP/IP
出廠設定	IP地址: 192.168.0.79 子網路遮罩: 255.255.255.0 gateway IP address: 192.168.0.100
用途型號	參數設定; 數據傳遞

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...55
注意環境溫度		帶安裝板和冷卻附件: -20...60 °C
存儲溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

抗衝擊	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / 持續衝擊 50 g (11 ms) / 單次衝擊
-----	----------------	---

DTE964



精巧型RFID設備

DTRUHFA HLRWETUS04

抗震	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
----	--------------	-------------------

機械技術數據

重量	[g]	692
尺寸	[mm]	113 x 118.6 x 50
材質		外殼: 鋁; PBT / PC; 不鏽鋼

顯示器/操作件

顯示	電源	1 x LED, 綠色
	LED顯示	4 x LED, 黃色 信號強度 ID tag
	狀態	2 x LED, 綠色/紅色 現場總線接口
	狀態	2 x LED, 綠色/黃色 乙太網

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - 乙太網

連接器: 2 x M12; 編碼: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

電氣連接 - 電源

連接器: 1 x M12; 編碼: A



PWR

1	L+
2	數字輸入/輸出 2
3	L-
4	數字輸入/輸出 1
5	不接線