


RFID UHF精巧型單元

DTRUHFA HLRWIOUS04



- 1 LED 操作狀態
2 LED顯示
3 安裝螺紋：M4 最長插入深度：15 mm

應用

應用	對運輸設備目標物的檢測
無線電核準	中國

電氣數據

工作電壓 [V]	18...30 DC
電流損耗 [mA]	< 250
消耗功率 [W]	4.8
防護等級	III
工作頻率 [MHz]	920,5...924,5
RFID標準	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
傳輸功率EIRP [mW]	200; (最大值: 250 mW)

介面

通信接口	IO-Link	
傳遞類型	COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	1418

工作條件

環境溫度 [°C]	-20...60
存儲溫度 [°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67

認證/測試

抗衝擊	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 持續衝擊
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 單次衝擊
抗震	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
電氣安全	EN 61010-2-201	僅經由PELV電路供電

機械技術數據

重量 [g]	635.5
--------	-------

DTI911



RFID UHF精巧型單元

DTRUHFA HLRWIOUS04


尺寸	[mm]	120 x 50 x 113
材質		PBT; PC; 不鏽鋼; 鋁

顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
	TAG通訊	4 x LED顯示, 黃色 現場的標籤數量

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



1 感測器電源	L+
2 不接線	
3 感測器電源	L-
4 IO-Link	
5 不接線	