


DV1330



3段式信號燈

LED-Tower-3/Std/Buzzer



1 蜂鳴器

CE cULus IO-Link

應用

應用

信號機條件

電氣數據

工作電壓

[V]

18...30 DC; (按照SELV/PELV)

額定電壓DC

[V]

24

電流損耗

[mA]

< 200

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數

數字輸入數: 4

輸入

數字輸入數

4

輸入電流高

[mA]

6

介面

通信接口

IO-Link

傳遞類型

COM2 (38,4 kBaud)

IO-Link revision

1.1



3段式信號燈

LED-Tower-3/Std/Buzzer

SDCI標準	IEC 61131-9	
SIO模式	是	
必需的mater port type	A	
處理周期最小值 [ms]	3.2	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	1466

工作條件		
環境溫度 [°C]		-25...50
存儲溫度 [°C]		-40...75
允許最大的相對空氣濕度 [%]		90
空氣壓力 [kPa]		< 106
海拔高度最大值 [m]		2000
外殼防護等級		IP 54

認證/測試		
UL認證	電源	Class 2

機械技術數據		
重量 [g]		427.3
尺寸 [mm]		Ø 70 / L = 220
材質		外殼: ABS; 透鏡: PC


顯示器/操作件		
顯示	狀態	1 x LED, 綠色
	LED段	3 x 4 LED
聲信號		蜂鳴器
聲壓最大值 [dB]		85

附件		
附件(可選)		安裝底座, E89060
		牆壁固定卡箍, E89061
		安裝適配器, E89063
		電纜接口在側面的支架, E89064
		安裝管, E89065
		安裝管, E89066
		安裝管, E89067

注釋		
注釋	其它信息請您參見使用說明書	
包裝單位	1 件數	

電氣連接 - 插頭

連接器: M12; 編碼: A





3段式信號燈

LED-Tower-3/Std/Buzzer

連接

1	n.c.
2	蜂鳴器
3	數字輸入 LED段 3
4	數字輸入 LED段 2
5	電源
6	數字輸入 LED段 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)