


DV2910



20-LED燈塔

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ



1 蜂鳴器



應用

應用

信號機條件

電氣數據

工作電壓	[V]	18...30 DC; (按照SELV/PELV)
額定電壓DC	[V]	24
電流損耗	[mA]	< 200
接通峰值電流	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)

輸入

輸入電流高	[mA]	6
-------	------	---

DV2910



20-LED燈塔

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

介面		
通信接口	IO-Link	
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI標準	IEC 61131-9	
SIO模式	是	
必需的mater port type	A	
處理周期最小值	[ms]	3.2
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	1533
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...50
存儲溫度	[°C]	-40...75
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90
空氣壓力	[kPa]	< 106
海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級	IP 54	
機械技術數據		
重量	[g]	593.9
安裝方式	安裝腳	
尺寸	[mm]	Ø 70 / L = 384
材質	外殼：ABS; 透鏡：PC	
顯示器/操作件		
顯示	LED段	20 x LED燈, multi-colour
聲信號	蜂鳴器	
聲壓最大值	[dB]	85
附件		
附件(可選)	安裝底座, E89060	
	牆壁固定卡箍, E89061	
	安裝適配器, E89063	
	電纜接口在側面的支架, E89064	
	安裝管, E89065	
	安裝管, E89066	
	安裝管, E89067	
注釋		
注釋	其它信息請您參見使用說明書	
包裝單位	1 件數	

DV2910



20-LED燈塔

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

電氣連接 - 插頭


連接器：M12; 編碼：A



1	UB+
2	不接線
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

圖表

牆面安裝



DV2910

20-LED燈塔

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ



基座安裝

