


DV2320



3段式信號燈

LED-Tower-3/IO-Link



應用	
應用	信號機條件
電氣數據	
工作電壓	[V] 18...30 DC; (按照SELV/PELV)
額定電壓DC	[V] 24
電流損耗	[mA] < 200
輸入	
輸入電流高	[mA] 6
介面	
通信接口	IO-Link
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision	1.1
SDCI標準	IEC 61131-9
SIO模式	是
必需的mater port type	A
處理周期最小值	[ms] 3.2



3段式信號燈

LED-Tower-3/IO-Link

支援DeviceID		運行方式	DeviceID
		default	1467
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...50	
存儲溫度	[°C]	-40...75	
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90	
空氣壓力	[kPa]	< 106	
海拔高度最大值	[m]	2000	
外殼防護等級		IP 65	
認證/測試			
UL認證	電源	Class 2	
機械技術數據			
重量	[g]	364	
尺寸	[mm]	Ø 70 / L = 180	
材質		外殼：ABS; 透鏡：PC	
顯示器/操作件			
顯示	LED段	3 x 4 LED	
附件			
附件(可選)	安裝底座，E89060		
	牆壁固定卡箍，E89061		
	安裝適配器，E89063		
	電纜接口在側面的支架，E89064		
	安裝管，E89065		
	安裝管，E89066		
	安裝管，E89067		
注釋			
注釋	其它信息請您參見使用說明書		
包裝單位	1 件數		
電氣連接 - 插頭			
連接器：M12; 編碼：A			
2 1 3 4			
1	L+		
2	不接線		
3	L-		
4	IO-Link (C/Q)		