


DV2330



3段式信號燈

LED-Tower-3/IOL/Buzzer



1 蜂鳴器

CE cULus IO-Link

應用

應用

信號機條件

電氣數據

工作電壓

[V]

18...30 DC; (按照SELV/PELV)

額定電壓DC

[V]

24

電流損耗

[mA]

< 200

輸入

輸入電流高

[mA]

6

介面

通信接口

IO-Link

傳遞類型

COM2 (38,4 kBaud)

IO-Link revision

1.1

SDCI標準

IEC 61131-9

SIO模式

是

必需的mater port type

A

DV2330



3段式信號燈

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

處理周期最小值		[ms]	3.2
支援DeviceID		運行方式	DeviceID
		default	1467
工作條件			
環境溫度		[°C]	-25...50
存儲溫度		[°C]	-40...75
允許最大的相對空氣濕度		[%]	90
空氣壓力		[kPa]	< 106
海拔高度最大值		[m]	2000
外殼防護等級			IP 54
認證/測試			
UL認證		電源	Class 2
機械技術數據			
重量		[g]	422.8
尺寸		[mm]	Ø 70 / L = 220
材質			外殼：ABS; 透鏡：PC
顯示器/操作件			
顯示		LED段	3 x 4 LED
聲信號			蜂鳴器
聲壓最大值		[dB]	85
附件			
附件(可選)		安裝底座，E89060	
		牆壁固定卡箍，E89061	
		安裝適配器，E89063	
		電纜接口在側面的支架，E89064	
		安裝管，E89065	
		安裝管，E89066	
		安裝管，E89067	
注釋			
注釋		其它信息請您參見使用說明書	
包裝單位		1 件數	
電氣連接 - 插頭			
連接器：M12; 編碼：A			
			
1	L+		
2	不接線		
3	L-		
4	IO-Link (C/Q)		