

DX2012




應用於監控類比標準信號的多功能顯示器

DISPLAY/AX360/PNP OUT

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：DX2042

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

應用 顯示類比標準信號；例如：壓力感測器、溫度感測器或流動感測器

電氣數據

頻率AC	[Hz]	50...60
工作電壓公差	[%]	33...58
工作電壓	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
電流損耗	[mA]	110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
應用於感測器的輔助能量DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA; 短路保護)

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數 類比輸入數：2

輸入

類比輸入數 2

輸出

類比電流輸出	[mA]	4...20
類比電壓輸出	[V]	0...10

工作條件

環境溫度	[°C]	0...45
存儲溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 65; (前面的)



應用於監控類比標準信號的多功能顯示器

DISPLAY/AX360/PNP OUT

防護等級接線端子		IP 20	
認證/測試			
EMC電磁兼容	EN 50081-1		
	EN 61000-6-2		
機械技術數據			
重量	[g]	552.8	
材質	Noryl UL94-V-0		
顯示器/操作件			
顯示			7段LED顯示, 橘黃色 6位數字 15 mm
電氣連接			
螺絲接線端子, DC: 10 x ...1.5 mm²			
螺絲接線端子, AC: 4 x ...2.5 mm²			
連接			

