




應用於監控速度及時間的多功能顯示器

DISPLAY/FX460/AC/DC




產品特徵		
尺寸	[mm]	48 x 112 x 116
應用		
應用	應用於所有由脈衝序列得出的物理單位的通用估算和顯示	
電氣數據		
頻率AC	[Hz]	50...60
工作電壓	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
電流損耗	[mA]	100
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數	數字輸入數: 2	
輸入		
數字輸入數	2	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...60
存儲溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級	IP 65	
防護等級接線端子	IP 20	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
機械技術數據		
重量	[g]	355
安裝方式	面板切口: 91 x 43 mm	
尺寸	[mm]	48 x 112 x 116
材質	Noryl UL94-V-0	
顯示器/操作件		
顯示	彩色顯示	全圖像LCD顯示, 觸碰螢幕



電氣連接

螺絲接線端子：

連接



NC: 不接線