


# DX2031



應用於監控速度及時間的多功能顯示器

DISPLAY/FX460/DC



產品特徵	
尺寸	[mm] 48 x 112 x 116
應用	
應用	應用於所有由脈衝序列得出的物理單位的通用估算和顯示
電氣數據	
工作電壓	[V] 18...30 DC
電流損耗	[mA] 100
總的輸入/輸出	
輸入和輸出總數	數字輸入數: 2
輸入	
數字輸入數	2
工作條件	
環境溫度	[°C] -20...60
存儲溫度	[°C] -25...70
外殼防護等級	IP 65
防護等級接線端子	IP 20
認證/測試	
EMC電磁兼容	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4
機械技術數據	
重量	[g] 302.5
安裝方式	面板切口: 91 x 43 mm
尺寸	[mm] 48 x 112 x 116
材質	Noryl UL94-V-0
顯示器/操作件	
顯示	彩色顯示 全圖像LCD顯示, 觸碰螢幕

# DX2031




應用於監控速度及時間的多功能顯示器

DISPLAY/FX460/DC

## 電氣連接

螺絲接線端子：

連接



NC: 不接線