
DX2041

應用於監控類比標準信號的多功能顯示器

DISPLAY/AX460/AC/DC



面板切口 91 x 43 mm

產品特徵		
尺寸	[mm]	48 x 112 x 116
應用		
應用		顯示和監控類比信號; 例如:壓力感測器 、溫度感測器或流動感測器
電氣數據		
頻率AC	[Hz]	50...60
工作電壓	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
電流損耗	[mA]	100
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		類比輸入數: 2
輸入		
類比輸入數		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
類比輸入(電流)	[mA]	0...20
類比輸入(電壓)	[V]	-10...10
類比輸入的分辨率		16 bit
精密類比輸入	[%]	0,1
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...60
存儲溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 65
防護等級接線端子		IP 20
認證/測試		
EMC電磁兼容		EN 61000-6-2
		EN 61000-6-3
		EN 61000-6-4
機械技術數據		
重量	[g]	351
安裝方式		面板切口: 91 x 43 mm

DX2041

應用於監控類比標準信號的多功能顯示器

DISPLAY/AX460/AC/DC

尺寸	[mm]	48 x 112 x 116
材質		Noryl UL94-V-0


顯示器/操作件

顯示	彩色顯示	全圖像LCD顯示，觸碰螢幕

電氣連接

螺絲接線端子:

連接



NC 不接線