


E3M161



連接電纜

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16



應用	
特殊的性能	屏蔽的電纜；牽引鏈適用性
設計	應用於具類比視頻輸出的移動3D智能感測器 PAL
電氣數據	
工作電壓 [V]	< 25 AC / < 60 DC
工作條件	
環境溫度 [°C]	-40...80
環境溫度變化 [°C]	-10...70
外殼防護等級	IP 67; IP 69K
機械技術數據	
重量 [g]	92.2
材質	PUR 黑色；密封圈：FKM；接點插腳：CuSn6 鍍鎳及鍍錫的
成型體材料	PUR
滾花螺母的材料	不鏽鋼(1.4305/303)
牽引鏈適用性	是
牽引鏈適用性	應用於固定裝置的彎曲半徑 ≥ 60 mm
注釋	
包裝單位	1 件數

E3M161




連接電纜

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 不鏽鋼(1.4305/303); 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕



電氣連接

電纜: 1 m, PUR, 黑色, Ø 6 mm, 屏蔽; 2 x 0.25 mm²

連接



電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M16, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 不鏽鋼(1.4305/303); 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕

