


E3R100



連接電纜

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 2,0M



電氣數據

工作電壓	[V]	< 50 AC / < 60 DC
防護等級		III
阻尼	[dB/m]	1.6
內阻 (Ri)	[Ω]	50; (± 3 %)

工作條件

環境溫度	[°C]	-10...60
環境溫度變化	[°C]	-10...60
外殼防護等級		IP 54

機械技術數據

重量	[g]	91.62
最小的彎曲半徑	[mm]	16.5; (簡單; 15 x 3,3 mm min. 10 x 電纜直徑)
材質		外殼: : PBT-GF20

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

電氣連接 - 2D/3D攝影頭

連接器: 1 x HFM-Dual, 直型

電氣連接

電纜: 2 m, 黑色, Ø 3.3 mm

電氣連接 - 視頻處理單元

連接器: 2 x HFM-Single, 直型