


E10411



適配器插頭

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)



1 O形環



電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC/DC
當前負載總數最大值	[A]	4; (...40 °C)

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

重量	[g]	17.1
尺寸	[mm]	18 x 18 x 20
安裝螺紋		PG 9
材質		模壓鑄鋅 鍍鎳的
成型體材料		模壓鑄鋅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E10411



適配器插頭

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

電氣連接

電纜: 0.5 m, PVC; 4 x 0.25 mm²

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	芯線顏色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色