


E10437



Y形分配器

ZDO2H040MSS0005H05



應用

特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

重量	[g]	160.7
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
中央分配器的端口數量		2
連接器型號		M12

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E10437



Y形分配器

ZDO2H040MSS0005H05

電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 2 x M12; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



連接

BN	1 (1...2)	C
BU	3 (1...2)	C
BK	4 (1)	C
WH	4 (2)	C

	芯線顏色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色