


E10466



連接電纜

VDOGH040MSS0002A04STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓 [V] 10...30 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...85

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm] 15 x 15 x 42

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位 1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



E10466



連接電纜

VDOGH040MSS0002A04STGH040MSS

電氣連接

電纜: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0.25 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm

