


E10490



帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0003A03

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜： 3 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm²		
電氣連接 - 插座		

連接器： 1 x M12, 直型；編碼： A; 成型體： TPU; 鎖定： 黃銅，鍍鎳的




E10490



帶插座連接電纜
ADOGH040MSS0003A03

連接



BN =
BK =
BU =

芯線顏色：
棕色
黑色
藍色