

E10507




帶插座連接電纜

ADOAH040MSS0002A03

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC004
請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	27 x 15 x 39
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E10507



帶插座連接電纜

ADOAH040MSS0002A03

電氣連接


電纜：2 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型; 編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅, 鍍鎳的



連接



BN = 芯線顏色：棕色
BK = 黑色
BU = 藍色