


E10509



帶插座連接電纜

ADOAH042MSS0002E03

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據		
工作電壓	[M]	10...30 DC
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
材質		TPU 透明的
成型體材料		TPU, 透明的
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數

E10509



帶插座連接電纜

ADOAH042MSS0002E03

電氣連接


電纜：2 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型；編碼：A; 成型體：TPU, 透明的；鎖定：黃銅, 鍍鎳的；旋緊扭矩：0.5 Nm



連接



芯線顏色：
BN = 棕色
BK = 黑色
BU = 藍色