


E10528



連接電纜

VDOAH042MSS0002A03STGH030MSS

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[M]	10...30 DC
------	-----	------------

輸出

電氣設計	PNP
------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
------	------	----------

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

機械技術數據

材質	PUR
----	-----

成型體材料	PUR
-------	-----

滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的
---------	--------

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E10528



連接電纜

VDOAH042MSS0002A03STGH030MSS

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



電氣連接

電纜: 2 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (180 x Ø 0.05 mm)

連接



芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm

