


E10545



帶插座連接電纜
ADOAH042ZDS0015A03

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據		
工作電壓	[M]	10...30 DC
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
尺寸	[mm]	36 x 15 x 26
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅，鍍鎳的
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數

E10545



帶插座連接電纜

ADOAH042ZDS0015A03

電氣連接


電纜： 15 m, PVC, 黑色, Ø 4.5 mm; 4 x 0.34 mm² (128 x Ø 0.05 mm)

電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M12, 角型; 編碼： A; 成型體： PUR; 鎖定： 模壓鑄鋅, 鍍鎳的



連接



芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色