


E10551



連接電纜

VDOAG032--S00,3A03STGH030MSS

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[M]	10...30 DC
防護等級		III

輸出

電氣設計	PNP
------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

材質	PUR
成型體材料	PUR
滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E10551



連接電纜

VDOAG032--S00,3A03STGH030MSS

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



電氣連接

電纜: 0.3 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


連接



電氣連接 - Buchse



連接



E10551



連接電纜

VDOAG032--S00,3A03STGH030MSS

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的