


E10555



連接電纜

VDOAG032--S0001A03STGH030MSS

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據		
工作電壓	[M]	10...30 DC
防護等級		III
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數

E10555



連接電纜

VDOAG032--S0001A03STGH030MSS

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



電氣連接

電纜: 1 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


連接



電氣連接 - Buchse



連接



E10555



連接電纜

VDOAG032--S0001A03STGH030MSS

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的