

E10562




連接電纜

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E10633

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓 [V] 10...30 DC

輸出

電氣設計 PNP

工作條件

環境溫度 [°C] -20...70

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

材質 PA 6.6

成型體材料 PA 6.6

滾花螺母的材料 鋁，黑色鋁陽極氧化處理

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位 1 件數

E10562



連接電纜

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

電氣連接 - 插頭


連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：PA 6.6；鎖定：鋁，黑色鋁陽極氧化處理



電氣連接

電纜：1 m, PVC, 橘黃色；照射的；3 x 0.34 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型；編碼：A；成型體：PA 6.6；鎖定：鋁，黑色鋁陽極氧化處理

